Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 12/09mm

Données de commande

N° commande	260015 12/09
GTIN	4045197797827
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Taille plaquette	9 mm
Code ISO porte-outils	SCACR/L 1212M09
Longueur de tête L_1	12 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269021 2
Taille de queue	12 mm
Longueur totale L	150 mm
Largeur fonctionnelle L_4	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vis de serrage Type 2	269021 2
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500