Thermomètre et hygromètre, Type: 605l

Données de commande

N° commande	474184 605l
GTIN	4029547022524
Classe d'article	47B

Description

Exécution:
Appareils de mesure compacts et optimisés pour le smartphone. Toutes les données de mesure sont transmises directement à l'application gratuite testo Smart Probes (configuration système requise: iOS 8.3 ou Android 4.3 ou plus récent / Bluetooth 4.0) et peuvent être lues et journalisées sur un appareil mobile, puis envoyées directement par e-mail.

- **Affichage simultané de max. 6 Smart Probes.**
- **Lecture sans fil des valeurs mesurées sur votre appareil mobile.**
- **Possibilité d'afficher les modifications des valeurs mesurées sur un graphique ou dans un tableau.**
- **Les rapports de données de mesure peuvent être complétés par des photos.**

Thermo-hygromètre à commande via smartphone. Mesure de la température et de l'humidité de l'air dans des locaux et conduits. Calcul automatique du point de rosée et de la température de bulbe humide. Inclinable à 0°, 45°, 90°.
Livraison:
Avec 4 piles 081561 LR3 et certificat d'étalonnage.
Remarque(s):
Autres Smart Probes (thermomètres, thermomètres à pince, manomètres différentiels et manomètres haute pression) disponibles sur demande.

Description technique

Plage de mesure température	-20 - 60 °C
Plage de mesure humidité relative	0 - 100 %
Poids	86 g
Longueur	220 mm
Largeur	30 mm
Hauteur	24 mm
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Nombre de piles incluses	4
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Thermometre et hygrometre

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3