STABILA

Niveau à bulles télescopique 80T, Longueur: 800 mm

Données de commande

N° commande	467425 800
GTIN	4005069188801
Classe d'article	46M

Description

Exécution:
Système télescopique de haute qualité pour allonger les surfaces de mesure. Le niveau à bulle peut être aisément étendu à la longueur désirée. Arête de traçage sur toute la longueur. Mesure et traçage en une seule opération, même lorsque le niveau est déployé. Graduation métrique imprimée pour le calcul de dimensions intérieures et de dimensions libres. Système LOCK pour fixation de la longueur réglée – Evite tout déréglage accidentel du niveau à bulle.
Erreur admissible en position normale: 0,5 mm/m
Longueur maximale: 1270 mm
Erreur admissible lorsque déployé: 1 mm/m

Description technique

Erreur admissible en position normale	0,5 mm/m
Longueur	800 mm
Longueur maximale	1270 mm
Erreur admissible lorsque déployé	1 mm/m
Type de produit	Niveau à bulles