Garant

Appareils de frettage, Type: SU1

Données de commande

N° commande	354210 SU1
GTIN	4045197801777
Classe d'article	31E

Description

Exécution:
Appareil de frettage avec refroidissement par air intégré à la position de frettage.Longueur frettable maximale 500 mm.Tablette de dépose pour disques interchangeables.
Appareil de frettage GARANT SU1.
Utilisation:
· **Pour un refroidissement dépendant du profil.**
· **Pour frettage de queues en carbure et HSS.**
· **Plage de frettage ∅ 3 – 32 mm.**
Livraison:
· **4 disques interchangeables ∅ 3 – 32 mm 354240.**
· **Bague de serrage.**
· **1 paire de gants anti-chaleur.**
Accessoire(s):
· **Bâti adapté 354291.**
· **Disques interchangeables de rechange 354240.**
· **Adaptateurs de base 354225 – 354227.**
· **Adaptateurs de refroidissement pour refroidissement par air 354235 – 354236.**
· **Unité de refroidissement 354215 CU1.**

Description technique

Largeur	700 mm
Raccord	3 c.a. 400 V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Puissance	11 kW
Hauteur	986 mm
Poids	45 kg
Profondeur	533 mm
Série	SU1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Appareils de frettage

Accessoires

Disque interchangeable pour bobineSU1 Pour ∅ serrage 6-12 mm	354240 6-12
Adaptateur de basePour SA pour queue conique SA 40	354225 40
Disque interchangeable pour bobineSU1 Pour ∅ serrage 20-32 mm	354240 20-32
Paire de gants anti-chaleurTempDex 710 Taille des gants 9	094630 9
Adaptateur de refroidissement long4,5° Pour ∅ serrage 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Adaptateur de basePour SA pour queue conique SA 30	354225 30
Adaptateur de refroidissement long4,5° Pour ∅ serrage 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Adaptateur de basePour SA pour queue conique SA 50	354225 50
Adaptateur de refroidissement court4,5° Pour ∅ serrage 6-9 mm	354235 6-9
Insert de refroidissement4,5° Pour ∅ serrage D1 14-16 mm	354260 14-16
Insert de refroidissement4,5° Pour ∅ serrage D1 10-12 mm	354265 10-12

Insert de refroidissement4,5° Pour ∅ serrage D1 10-12 mm	354260 10-12
Insert de refroidissement3° Pour ∅ serrage D1 4 mm	354268 4
Disque interchangeable pour bobineSU1 Pour ∅ serrage 12-20 mm	354240 12-20
Adaptateur de refroidissement court4,5° Pour ∅ serrage 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Insert de refroidissement4,5° Pour ∅ serrage D1 18-20 mm	354260 18-20
Adaptateur de refroidissement long4,5° Pour ∅ serrage 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Insert de refroidissement4,5° Pour ∅ serrage D1 6-8 mm	354260 6-8
Insert de refroidissement4,5° Pour ∅ serrage D1 25-32 mm	354260 25-32
Paire de gants anti-chaleurTempDex 710 Taille des gants 11	094630 11
Adaptateur de refroidissement long4,5° Pour ∅ serrage 6-9 mm	354236 6-9
Adaptateur de refroidissement court4,5° Pour ∅ serrage 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Insert de refroidissement3° Pour ∅ serrage D1 12 mm	354268 12
Paire de gants de protection thermique Taille des gants 8	094645 8
Sous-armoire pour appareils de frettage Largeur 1500 mm	354291 1500
Ebauche d'insert de refroidissement	354279
Insert de refroidissement4,5° Pour ∅ serrage D1 3-5 mm	354260 3-5
Insert de refroidissement4,5° Pour ∅ serrage D1 3-5 mm	354265 3-5
Unités de refroidissement Type CU1	354215 CU1
Disque interchangeable pour bobineSU1 Pour ∅ serrage 3-5 mm	354240 3-5
Adaptateur de refroidissement long4,5° Pour ∅ serrage 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Adaptateur de refroidissement court4,5° Pour ∅ serrage 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Insert de refroidissement3° Pour ∅ serrage D1 8 mm	354268 8
Insert de refroidissement3° Pour ∅ serrage D1 10 mm	354268 10

Adaptateur de refroidissement court4,5° Pour ∅ serrage 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Adaptateur de refroidissement long4,5° Pour ∅ serrage 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Insert de refroidissement3° Pour ∅ serrage D1 5 mm	354268 5
Paire de gants anti-chaleurActivArmr® 42-474 Taille des gants 10	094620 10
Insert de refroidissement3° Pour ∅ serrage D1 6 mm	354268 6
Insert de refroidissement3° Pour ∅ serrage D1 3 mm	354268 3
Adaptateur de refroidissement court4,5° Pour ∅ serrage 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Insert de refroidissement4,5° Pour ∅ serrage D1 6-8 mm	354265 6-8