Garant

Jeu de meules sur tige diamant, 10 pièces D126, D, Nombre de meules sur tige: 10

Données de commande

N° commande	552810 10
GTIN	4045197803139
Classe d'article	51E

Description

Exécution:
Assortiment de meules sur tige dans les formes et dimensions les plus courantes. ∅ tige 3 mm.
Utilisation:
Pour **carbure, céramique technique, fonte grise et à graphite sphéroïdal, verre, PRFC/PRFV.**
Livraison:
1 meule sur tige de chaque forme.
Cylindrique 552500 réf. 1; 2; 3; 5;
Sphérique 552600 réf. 1; 2; 3; 4; 6;
Ogive bout pointu 552700 G0307.

Description technique

∅ queue	3 mm
Nombre de meules sur tige	10
Abrasifs	Diamant
Abréviation de l'abrasif	D

Type de produit	Meule sur tige

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Carbure (HM)	adaptée	15-20 m/s	
Plastique, PRFV	adaptée	15-20 m/s	
Pierre	adaptée	15-20 m/s	
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

Accessoires

Meules sur tige diamantgalvaniques D126 Forme G0307	552700 G0307
Meules sur tige diamantgalvaniques D126 ∅ tête 1 mm	552600 1
Meules sur tige diamantgalvaniques D126 ∅ tête 2 mm	552600 2
Meules sur tige diamantgalvaniques D126 ∅ tête 6 mm	552600 6
Meules sur tige diamantgalvaniques D126 ∅ tête 1 mm	552500 1
Meules sur tige diamantgalvaniques D126 ∅ tête 5 mm	552500 5
Meules sur tige diamantgalvaniques D126 ∅ tête 3 mm	552600 3
Meules sur tige diamantgalvaniques D126 ∅ tête 3 mm	552500 3
Meules sur tige diamantgalvaniques D126 ∅ tête 2 mm	552500 2
Meules sur tige diamantgalvaniques D126 ∅ tête 4 mm	552600 4