Garant

Porte-plaquettes Heavy-Duty-Plus pour carottage, droite, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 184/250mm

Données de commande

N° commande	274084 184/250
GTIN	4062406204488
Classe d'article	21U

Description

Exécution:
Pour plaquettes 275021 – 275048.
Utilisation:
En association avec le porte-outils 274006.
Attention:
Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.
Remarque(s):
D_1 = Ø min. pour la 1ère gorge / D_2 = Ø max. pour la 1ère incision.
D_2 = 999 dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l'infini.

Description technique

Ø max. 1ère gorge D_2	250 mm
Profondeur coupe max. t_{max}	100 mm
Ø min. 1ère gorge D_1	184 mm
Type d'utilisation	droite
Clé système	oui
Largeur de gorge w	8 mm
Type de produit	Porte-plaquettes