Chicago Pneumatic

Meuleuse droite pneumatique, Ø pince de serrage 6 mm, Type: 3550-180ES

Données de commande

N° commande	079453 3550-180ES
GTIN	015451785284
Classe d'article	03R

Description

Exécution:
Meuleuse droite pneumatique avec une puissance de sortie de 1050 W et une vitesse de rotation maximale de **18 000 tr/min.**
Ø pinces de serrage 6 mm. Exécution longue et conception mince.

Description technique

Vitesse de rotation max.	18000 min^{-1}
Quantité maximale d'air absorbé	1560 l/min
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s^2
Puissance de décharge	1050 W
Poids	1,4 kg
Longueur	365 mm
Niveau sonore	81 dB(A)
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	NPT
Alimentation électrique	Fonctionnement à l'air comprimé
Type de produit	Meuleuses droites