BOSCH

Perceuse-visseuse sans fil à mandrin interchangeable, Type: GSR1235FCS

Données de commande

N° commande	070244 GSR1235FCS
GTIN	3165140936941
Classe d'article	03B

Description

Exécution:
Perceuse-visseuse sans fil Bosch
· **Perceuse-visseuse sans fil 12 V puissante et compacte, avec rotation droite / gauche.**
· **Avec Electronic Motor Protection (EMP) et Electronic Cell Protection (ECP).**
· **Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie.**
· **Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.**
· **Réglage électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.**
· **Softgrip.**
Travail précis y compris aux endroits difficilement accessibles grâce à une taille compacte. **Avec porte-embouts** ou **adaptateur excentrique ou renvoi d'angle** interchangeable. Flexibilité de travail grâce au système à quatre adaptateurs **FlexiClick** différents. Confort de manipulation: les adaptateurs restent tout simplement sur l'appareil pour le réglage des 16 positions possibles.
Livraison:
Sans batterie ni chargeur (Cordless Concept), avec adaptateur excentrique, mandrin porte-foret, adaptateur pour perçage en angle, porte-embouts.
Remarque(s):
Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Description technique

Tension de la batterie	12 V
∅ perçage hélicoïdal max. dans le bois	32 mm
Vibrations maximales suivant EN	<1,9 m/s^2
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	0 - 10 mm
Poids	0,8 kg
Emballage	Valise (L-Boxx)
∅ perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Nombre de batteries incluses	0
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	0 - 460 min^{-1}
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 12 V
Couple max. doux	20 Nm
Couple max. dur	35 Nm
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	0 - 1300 min^{-1}
Utilisation type	Strong
Type de moteur	Moteur bipolaire
Référence fabricant	GSR 12V-35 FC
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Perceuses-visseuses
USP1	avec mandrin interchangeable, 12 V
USP2	avec indication de l'état de charge de la batterie, sans batterie, en L-Boxx

Accessoires

Batterie Li-ion Type de batterie, tension de la batterie B12 V	073855 B12