SCHUBERTH

Casque de protection EuroGuard, Couleur: WHITE

Données de commande

N° commande	097816 WHITE
GTIN	4017765038038
Classe d'article	09K

Description

Exécution:
Casque de sécurité en polyéthylène haute densité, à design moderne et **faible poids** parallèlement à une surface de protection optimisée. Convient très bien à une utilisation à l'extérieur et par basse température jusqu'à -20 °C. La surface avant de dimensions généreuses offre une **possibilité d'impression** sur 6 x 6 cm. L'intérieur six points réglable en hauteur est garant d'un grand confort de port. Deux encoches latérales offrent la possibilité de fixer une protection auditive et un écran facial. Avec gouttière d'évacuation, encoches Euroslot 30 mm, bandeau antitranspiration en similicuir écologique et ventilation latérale réglable.
Utilisation:
Bâtiment, génie civil.
Norme:
DIN EN 397
Adapté(s) pour :
Casques antibruit 097756 ; 097753
Pièce(s) de rechange:
Bandeaux antitranspiration 097822 disponibles en trois versions.
Matériau coquille: HDPE
Poids: 340 g

Description technique

Poids	340 g

Couleur	WHITE
Matériau coquille	HDPE
Norme	DIN EN 397
Type de produit	Casques de chantier

Accessoires

Casque antibruit Modèle Peltor™ Optime™ Type 3	097753 3
Bandeau antitranspiration Type SL	097822 SL
Bandeau antitranspiration Type L	097822 L
Jugulaires Fixation 4P	097823 4P
Casque antibruit Modèle Peltor™ série X Type X5	097756 X5
Casque antibruit Modèle Peltor™ Optime™ Type 1	097753 1
Casque antibruit Modèle Peltor™ série X Type X4	097756 X4
Casque antibruit Modèle Peltor™ série X Type X2	097756 X2
Casque antibruit Modèle Peltor™ série X Type X1	097756 X1
Bandeau antitranspiration Type HT	097822 HT
Casque antibruit Modèle Peltor™ Optime™ Type 2	097753 2
Casque antibruit Modèle Peltor™ série X Type X3	097756 X3