Appareil de chauffage à induction iDuctor Power W2300, Type: W2300KIT_B

Données de commande

N° commande	078332 W2300KIT_B
GTIN	8718868455062
Classe d'article	03S

Description

Exécution:
L'outil à induction iDuctor Power+ W2300 est un appareil maniable offrant une puissance de 2300 watts. Il permet ainsi de chauffer et de séparer en toute sécurité des pièces de machine en fer lourdes et de grande taille sans recourir à une flamme nue. Flexcoils disponibles dans des longueurs différentes.
Fonctionnement:
IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ∅ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Description technique

Hauteur	130 mm
Longueur	490 mm
Tension	230 V
Largeur	390 mm
Puissance de décharge	2300 W
Plage de fréquences	50 - 60 Hz

Indice de protection IP	IP 20
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Poids	4 kg
Type de produit	Appareil de chauffage à induction