Mitutoyo

Pied à coulisse, Plage de mesure: 300mm

Données de commande

N° commande	412101 300
GTIN	4946368110196
Classe d'article	44A

Description

Exécution:
Parties de lecture chromées mates antireflets.
Graduation fine, à fort contraste.
Vis de blocage en haut.
Surfaces de mesure rectifiées finement.
Accessoire(s):
Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

Description technique

Longueur pointes en croix	22 mm
Plage de mesure	300 mm
Emballage	Etui
Lecture commutable	mm / pouce
Graduation	1/20 mm
Graduation	1/128 pouce
Etalonnage	A1
Lecture	0,05 mm
Longueur de bec	64 mm
Norme	ISO 13385
Poids	355 g

Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,4
Jauge de profondeur disponible	oui
Ecart de mesure E MPE	±0,08 mm
Graduation chromée	oui
Blocage	Vis de blocage en haut
Guidage	Glissières surélevées
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempé
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021010 300
EtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021000 300

Accessoires

Support de jauge de profondeur, métallique avec 2 vis	412120
Coffret en plastique Type MS300	412470 MS300