Garant

Jeu de broches micrométriques Ø 39,9 – 100,1 mm, Raccordement: ER25

Données de commande

N° commande	237502 ER25
GTIN	4045197808516
Classe d'article	21F

Description

Exécution:
Pour plage Ø 39,9 - 100,1 mm. **La tête à aléser ER modulaire peut être directement adaptée sur un mandrin à pinces ER25.** Livraison dans un coffret en plastique ABS.

- **Précision de réglage 0,01 mm par trait de graduation. Précision de réglage 0,002mm dans le Ø au moyen d'un vernier.**
- **En position 0, sans outil, équilibrage à Q2,5 / 6 000 min^{-1}.**
- **Vitesse max. 10 000 min^{-1}.**
- **Refroidissement par buse de lubrification, pression de lubrifiant optimale 10 – 20 bars, au moins 5 bars.**
- **Coulisseau serrable dans le sens radial.**

Livraison:
1 tête d'alésage: ER25
1 porte-plaquettes de chaque: 237517 réf. 1 pour Ø 39,9 – 57 mm
237517 réf. 2 pour Ø 57 – 100,1 mm
1 pont: 237518 réf. 1 pour Ø 70,1 – 100,1 mm
1 clé à drapeau: 625920 réf. 8IP
1 clé à 6 pans creux: 627310 réf. 4
2 vis cylindriques: 237522 réf. M5×12
2 rondelles: 237523
2 rondelles-ressorts: 237524
Pièce(s) de rechange:

Vis de plaquettes 239653 (8IP; 1,28 Nm) pour porte-plaquettes 237517 réf. 1 et 2.
Remarque(s):
Plaquette adaptée **CCGT0602..** (par ex. 237695 / 237696) à commander séparément.
Tenir compte de l'orientation des dents ± 20° lors du cycle d'alésage!

Description technique

Type d'attachement	ER25
Application de perçage	Sortie en biais
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Perçage transversal
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

Accessoires

Porte-plaquettes Type 2	237517 2
Rondelle	237523
Rondelle-ressort	237524
Porte-plaquettes Type 1	237517 1
Semelle Type 1	237518 1
Tournevis pour Torx Plus®, avec poignée drapeau Profil Torx-Plus® 8IP	625920 8IP
Vis cylindrique Type M5X12	237522 M5X12