Rubans adhésifs en PVC, Couleur: GREEN

Données de commande

N° commande	083636 GREEN
GTIN	50021200456768
Classe d'article	08M

Description

Exécution:
Le ruban adhésif **3M™ 764i** peut être utilisé pour les applications non critiques, par ex. marquages de couleur et empaquetages. Il est résistant à la corrosion, à l'abrasion et à l'humidité, flexible, souple et facile à appliquer.
Les rubans de marquage au sol et colorés 3M™ sont idéaux dans le domaine de l'entretien des bâtiments et pour l'amélioration de la sécurité des installations. La structure spéciale des rubans adhésifs en PVC colorés résiste aux rayures, à l'abrasion, aux intempéries et à la plupart des produits chimiques. Facile à appliquer, très souple, même sur des surfaces inégales.
Remarque(s):
La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.
Masse adhésive: Caoutchouc naturel
Couleur: Vert
Longueur: 33 m
Largeur: 50 mm
Epaisseur: 0,125 mm

Description technique

Fiche technique

Résistance à la traction	2,28 N/mm
Type de ruban adhésif	une face
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	12 mois
Epaisseur	0,125 mm
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,21 N/mm
résiste à des températures jusqu'à	29 °C
Matériau support	Film PVC
Référence fabricant	764i
Couleur	Vert
Extensibilité	180 %
Largeur	50 mm
Longueur	33 m
Humidité de l'air du local de stockage	50 %
Température de stockage	20 °C
Support présent	non
Masse adhésive	Caoutchouc naturel
Type de produit	Ruban adhésif