Garant GRIDLINE

Armoire roulante pour tiroirs, 36×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 885/0

Données de commande

N° commande	931327 885/0
GTIN	4062406352714
Classe d'article	9GK

Description

Exécution:
Pour équipement avec des tiroirs 36×24G.
Armoire roulante en 40×28G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes ∅ 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene®. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.
Coloris:
Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**
Remarque(s):
Equipement des tiroirs uniquement autorisé avec 931354 ou 931356 (avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main).

Description technique

Hauteur	885 mm
Profondeur	700 mm
ComfortClose	non
Nombre de tiroirs	0

Hauteur caisson de tiroirs	700 mm
Avec rebord	oui
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
∅ roue	125 mm
Poids	76 kg
Nombre de portes	0
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Hauteur utile caisson de tiroirs	600 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur	1000 mm
Charge admissible max.	600 kg
Hauteur utile	600 mm
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Exécution	à roulettes
Exécution	pour garnissage libre
Nombre de plateaux coulissants	0
Caisson supérieur ouvert	non
Hauteur utile pour tiroirs	600 mm
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	36×24G
Type de produit	Armoires roulantes

Accessoires

Plaque en tôle d'acier avec rebord sur 4 côtés Dimension en G 40X28	951972 40X28