Koken

Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur, Type: 1/4

Données de commande

N° commande	632050 1/4
GTIN	4991644021826
Classe d'article	63R

Description

Exécution:
Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Avec levier d'inversion droite / gauche.
Norme:
Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120.**
DIN 3122-D 6,3
Matière(s):
Acier au chrome-vanadium, chromé.
Adapté(s) pour:
Douilles actionnées à la main.

Description technique

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Norme	DIN 3120
Norme	DIN 3122
Longueur totale	115 mm
Nombre de dents	20
Angle de reprise	18 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé

Type de produit	Cliquets
USP1	réversible
USP2	avec éjecteur, angle de reprise à 18°, longueur 115 mm, chromé