PFERD

Brosse circulaire X-LOCK, fil INOX 0,50 mm, ∅ brosse D1×∅ alésage d1 / Filetage M: 125X-LOCKmm



Données de commande

N° commande	571251 125X-LOCK
GTIN	4007220118771
Classe d'article	55V

Description

Exécution:
Brosse circulaire à fil lisse 0,50mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier. **Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.**
Utilisation:
Torsadée à gauche, détortillement précoce évité en toute sécurité.
Pour les brossages difficiles, par ex. décapage, dérouillage, décalaminage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.
Avec système de serrage rapide **X-LOCK** pour un changement de brosse rapide sans outil.

Description technique

Nombre de torsades	24
∅ brosse D_1	125 mm
Vitesse de rotation max.	12500 min^{-1}
Epaisseur des soies	0,5 mm
Longueur de garnissage H_1	28 mm

Largeur de garnissage L_1	12 mm
Série	X-LOCK
Matériau garnissage	Fil en INOX
Torsadage	torsadé à gauche
Type de produit	Brosse circulaire