Cadenas à cylindre de précision à fermeture universelle (clés identiques), ∅ boîtier: 45mm

Données de commande

N° commande	085812 45
GTIN	2050000971945
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:
Cadenas à cylindre de précision, corps en laiton nickelé, anse en acier trempé et chromé, double verrouillage. Avec cylindre intégré 950050 (sauf 085816) pour adaptation / intégration individuelle dans votre système de fermeture existant DOM. Possibilité de combinaison personnalisée avec les cylindres 950050 suivant vos exigences.
Remarque(s):
Barillets extractibles pour équipement personnalisé, voir 950050; 950072, **groupe 95, tome 3 de notre catalogue Equipements d'atelier.**

Description technique

Anse à double verrouillage	oui
Matériau branches	Acier
Matériau boîtier	Laiton nickelé
Nombre de clés	2
Barillet extractible non fourni	non
∅ corps max	45 mm

Série de numéros de clés	HO 001 - 200
Pour barillets extractibles	oui
Type de fermeture	Serrure à cylindre
Anse trempée	oui
adaptabilité	oui
∅ anse	6 mm
Fermeture	à fermeture universelle (clés identiques)
Nombre de serrures	1
Type de produit	Cadenas