Garant UNI LINE

CLEANING Tower forme en H équipée, mobile, Type: L

Données de commande

N° commande	987123 L
GTIN	
Classe d'article	9GC

Description

Exécution:
Système de mise à disposition modulaire pour un accès direct aux équipements de nettoyage. La CLEANING Tower en forme de H asymétrique est entièrement garnie avec 2 poubelles à matières recyclables et un porte-rouleaux de papier.
Toutes les parois extérieures et la paroi centrale sont pourvues de panneaux perforés ☐ 9×9 mm au pas de 37 mm pour la fixation d'accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix. Le module de couleur anthracite avec pictogramme de nettoyage permet une visualisation rapide. Les portes verrouillables en option permettent un rangement sûr. La porte ne peut pas être combinée avec un porte-rouleaux de papier.
Livraison:
CLEANING Tower 987103 réf. L; 2 × 987110 réf. 45; 1 × réf. 955499 réf. W1.
Avec 4 roulettes directrices, ∅ 125 mm, 2 avec blocage.
Coloris:
Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. **Non configurable.**
Remarque(s):
Serviettes en papier adaptées, voir 089103 réf. W, 089105 réf. W, 089127 réf. W dans le tome 2 du catalogue Hoffmann ou dans notre eShop.

Description technique

Largeur utile	690 mm
Hauteur	2290 mm
Largeur	750 mm
∅ roue	125 mm
Profondeur	750 mm
Charge admissible	150 kg
Série	CLEANING Tower UNI Line
Poids	115 kg
Hauteur utile	180/ 330 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9
Type de produit	Stations de nettoyage

Accessoires

Poubelle à matières recyclables, 45 l Volume de remplissage 45 l	987110 45
CLEANING Tower forme en Hà roulettes Type L	987103 L
Jeu de 4 roues pour UNI Line Type 1	955459 1
Kit support avec porte-rouleaux de papier Type W1	955499 W1
Poignée UNI Line Type 1	955496 1
CLEANING Tower forme en Hfixe Type L	987102 L
Pictogramme UNI Line Type CLEANING	955474 CLEANING