HEDI

Dévidoir pneumatique 1/4 ", Longueur de tuyau utile: 20m

Données de commande

N° commande	080060 20
GTIN	4003644006632
Classe d'article	08B

Description

Exécution:
Dévidoir industriel en tôle d'acier avec poignée ergonomique. Bonne stabilité, poignée tournante et frein d'arrêt. ∅ int. tuyau = 9 mm ; pression de service maximale 12 bars.

Description technique

∅ int. tuyau	9 mm
Matériau boîtier	Tôle d'acier
Pression de service max.	12 bar
Longueur de tuyau utile	20 m
Type de produit	Enrouleurs de tuyaux

Accessoires

Dévidoir pneumatique 1/4 pouce sans tuyau Type LEER	080065 LEER