Fiche technique

Chicago Pneumatic

Meuleuse droite pneumatique, ∅ pince de serrage 6 mm longues, Type: 7410

Données de commande

N° commande	079457 7410
GTIN	015451781538
Classe d'article	03R

Description

Exécution:
Mini#meuleuse droite avec vitesse de rotation à vide élevée pour un ponçage silencieux et efficace. Puissance et contrôle précis grâce au régulateur de vitesse intégré.
Livraison:
Avec 1 × pince de serrage 1/4 pouce et 6 mm de chaque.

Description technique

Vibrations maximales suivant EN	4,9 m/s^2
Quantité maximale d'air absorbé	78 l/min
∅ pinces de serrage	6 mm
Raccord fileté	NPT
Taille de tuyau recommandée (∅ int.)	10 mm
Poids	0,65 kg
Niveau sonore	76 dB(A)
Longueur	275 mm
Vitesse de rotation max.	27000 min^{-1}
Raccord pneumatique	1/4 pouce

Puissance de décharge	250 W
Type de produit	Meuleuses droites