Paire de lisses EGN-Duo 120×50, Longueur lisse: 2700mm

Données de commande

N° commande	991346 2700
GTIN	4058255037421
Classe d'article	96O

Description

Exécution:
En forme de bloc, profilés formés à froid avec agrafes soudées. Chaque agrafe possède 5 solides crochets, pour une répartition optimale de la charge sur les supports des casiers à palettes. Charge par casier jusqu'à 3060 kg par paire de montants.
Livraison:
2 montants à accrocher dans des cadres-supports, avec chacun 2 tiges de sécurité.
Coloris:
Orangé pur RAL 2004, **revêtement par poudre.**
Remarque(s):
Les nouvelles lisses de 50 mm de profondeur ne peuvent être combinées avec les anciennes lisses de 40 mm de profondeur que par paires.

Description technique

Domaine d'utilisation	Rayonnages
Charge admissible par paire de lisses	3060 kg
Longueur lisse	2700 mm
Type de lisse	LNS-DUO 120×50
Hauteur lisse	120 mm
Type de produit	Lisse / Traverse