Tuyau souple en PU, bleu, Longueur 50 m, ∅ int. tuyau (dim. nominales): 8mm

Données de commande

N° commande	080220 8
GTIN	7391390087850
Classe d'article	08A

Description

Exécution:
Tuyau en polyuréthane très léger, souple et résistant à l'abrasion. Excellente résistance aux huiles, solvants et solutions non aqueuses. Pression de service 16 bars.
Tuyau renforcé de fibres polyester. Plage de température de –15 °C à 60 °C.

Description technique

∅ int. tuyau (dim. nominales)	8 mm
Matière	Tuyau souple en PU
Pression de service max.	16 bar
Longueur tuyau	50 m
Couleur	bleu
∅ ext. tuyau	12 mm
Attribut des noms de produit	Longueur 50 m
Type de produit	Tuyau

Accessoires

Raccords de sécuritéStream-Line ∅ int. raccord de tuyau (dim. nominales) 8 mm	080297 8