Garant

SDHT 0903 AEEN, HB7710, Type: GG

Données de commande

N° commande	214470 GG
GTIN	4045197319555
Classe d'article	21A

Description

Exécution:
- **Plaquettes pour des vitesses de coupe et des avances importantes.**
- **Frittage et rectification de précision pour une meilleure qualité de surface.**
- **Structure micrograins pour une dureté et une résistance à l'usure élevées.**

Remarque(s):
Valeurs indicatives d'utilisation pour a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\,max}$ = 3 mm.

Description technique

Avance f_z par dent	0,17 mm
Type	GG
Epaisseur plaquette E	3,18 mm
Code ISO plaquette	SDHT 0903 AEEN
Nuance	HB7710
Type d'outils	Carbure

Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	235 m/min	K
à sec	adaptée		