Garant

Porte-plaquettes convexe Vario plus Eco pour carottage, Gauche, Plage de ∅ d'incision D1 / D2: 65/85mm



Données de commande

N° commande	274513 65/85
GTIN	4067263950394
Classe d'article	21U

Description

Exécution:
Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.
Adapté(s) pour:
Porte-outils 274500 – 274503, 274530, 274531.
Attention:
Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).
Remarque(s):
D_1 = ∅ min. pour la 1ère gorge / D_2 = ∅ max. pour la 1ère gorge.

Description technique

∅ max. 1ère gorge D_2	85 mm
Plaquette adaptée	273656 – 273749
∅ min. 1ère gorge D_1	65 mm
Série	Vario Plus Eco

Profondeur coupe max. t_{max}	16 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Largeur de gorge w	2 mm
Type de produit	Porte-plaquettes