Garant

Porte-plaquettes Vario plus Eco droit, droite, Largeur de gorge w: 2mm

Données de commande

N° commande	274510 2
GTIN	4067263962243
Classe d'article	21U

Description

Adapté(s) pour:
Porte-outils Vario plus Eco 274500; 274503; 274530.
Attention:
Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).
Remarque(s):
Pour les largeurs de gorge de 2 mm et 3 mm, la profondeur de gorge t_{max} = 21 mm est limitée au ∅ de la pièce jusqu'à 150 mm. Pour ∅ pièce > 150 mm, t_{max} = 17 mm. Pour une largeur de gorge de 4 mm, la profondeur de gorge t_{max} = 28 mm est limitée au ∅ de la pièce jusqu'à 150 mm. Pour ∅ pièce > 150 mm, t_{max} = 24 mm.

Description technique

Profondeur coupe max. t_{max}	21 mm
Vis de serrage	279815 9
Plaquette adaptée	273656 – 273749
Série	Vario Plus Eco

Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-plaquettes