KÄRCHER

# Laveuse de pièces, Type: BIO

## Données de commande

| | |
|---|---|
| N° commande | 082940 BIO |
| GTIN | 2050001938077 |
| Classe d'article | 03P |

## Description

**Exécution:**
Laveuse de pièces en matériaux de haute qualité. Le nettoyage intensif s'effectue à l'aide de détergents aqueux **sans solvants** et permet d'éliminer aisément les graisses, huiles et divers types de salissures. L'utilisation des détergents adaptés permet en outre de conserver les pièces pendant une durée déterminée. Les huiles, lubrifiants et autres graisses sont automatiquement décomposés à l'aide de micro-organismes. Zone de travail ergonomique.
**Utilisation:**
P. ex. Fabrication, maintenance, atelier, travail des métaux.
Référence fabricant: PC 100 M2 BIO
Tension: 220 - 240 V
Nombre de phases: 1
Capacité du réservoir: 80 l
Longueur totale de l'appareil: 952 mm
Largeur totale de l'appareil: 1181 mm

## Description technique

| | |
|---|---|
| Puissance de chauffage | 1 kW |

| | |
|---|---|
| Charge utile | 100 kg |
| Capacité du réservoir | 80 l |
| Fréquence secteur | 50 - 60 Hz |
| Hauteur totale de l'appareil | 1067 mm |
| Niveau sonore | 58 dB(A) |
| Longueur totale de l'appareil | 952 mm |
| Largeur totale de l'appareil | 1181 mm |
| Température maximale | 40 °C |
| Nombre de phases | 1 |
| Poids | 44 kg |
| Matériau boîtier / châssis | Plastique HDPE |
| Tension | 220 - 240 V |
| Puissance raccordée | 1 kW |
| Pression | 0,3 bar |
| Référence fabricant | PC 100 M2 BIO |
| Débit | 900 l/h |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur |
| Type de produit | Laveuse de pièces |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| Détergent pour fontaine de nettoyage BIO Référence fabricant BCPMS | 082942 BCPMS |
| Détergent pour fontaine de nettoyage BIO Référence fabricant BIO20 | 082942 BIO20 |
| Mat filtrant 3 couches pour nettoyeur de pièces BIO Type BIO | 082948 BIO |