KOMET

Pointe de centrage HSS KOMET KUB® V464, TiN, Type: 115

Données de commande

N° commande	236661 115
GTIN	4047109025929
Classe d'article	24M

Description technique

Pour couronnes de perçage	115 – 155 mm
∅ d_2	20 mm
Nuance	TiN
Adéquation	Acier
Adéquation	Alu
Type de produit	Inserts de coupe pour centrage et pré-perçage