Garant

Jeu de barres d'alésage HSS, à droite

Données de commande

N° commande	260334
GTIN	4045197653055
Classe d'article	29W

Description technique

Code ISO porte-outils	AH1216M SDUCR/L07
Code ISO porte-outils	AH1012K SDUCR/L07
Code ISO porte-outils	AH0810H SDUCR/L07
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Hauteur de serrage L_2	9 mm
Hauteur de serrage L_2	11 mm
Hauteur de serrage L_2	15 mm
∅ pré-perçage min. D_{min}	12,5 mm
∅ pré-perçage min. D_{min}	15,5 mm
∅ pré-perçage min. D_{min}	19,5 mm
Déport L_3	7 mm
Déport L_3	9 mm
Déport L_3	11 mm

Longueur de tête L_1	22 mm
Longueur de tête L_1	28 mm
Longueur de tête L_1	36 mm
Longueur totale L	100 mm
Longueur totale L	125 mm
Longueur totale L	150 mm
Largeur de collet L_4	8 mm
Largeur de collet L_4	10 mm
Largeur de collet L_4	12 mm
Profondeur utile T	5 mm
Profondeur utile T	5 mm
Profondeur utile T	5 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Barre d'alésage HSS ∅ queue / dim. plaquette 1012/07 mm	260332 1012/07
Barre d'alésage HSS ∅ queue / dim. plaquette 8/07 mm	260332 8/07
Barre d'alésage HSS ∅ queue / dim. plaquette 1216/07 mm	260332 1216/07
Barre d'alésage HSS ∅ queue / dim. plaquette 0810/07 mm	260332 0810/07