Garant

Barre d'alésage, acier, droite, ∅ queue / dim. plaquette: 25/16mm

Données de commande

N° commande	251416 25/16
GTIN	4045197656933
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	A25R PTFNR/L 16
Jeu de goupilles à ressort	259047 3
Sous-plaquette	259031 34
Déport L_3	17 mm
Levier	259015 9
Jeu de ressorts	259044 5
∅ pré-perçage min. D_{min}	32 mm
Taille plaquette	16 mm
Plaquette adaptée	TN.. 1604..
Vis de levier	259018 6
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	24 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
∅ queue D_s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Sous-plaquette Type 34	259031 34
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
Levier Type 9	259015 9
Jeu de poinçons10 pièces Type 3	259047 3
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2,5 mm	674242 2,5
Jeu de ressorts10 pièces Type 5	259044 5
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500