Garant

Jeu sans fixation ∅ 9,75 – 164 mm

Données de commande

N° commande	237569
GTIN	4045197602039
Classe d'article	29W

Description

Exécution:
Pour **∅ 9,75 – 164 mm**. Mallette comprenant une barre d'alésage et des accessoires. **Extensible** à l'aide de la semelle 237560 jusqu'à **∅ 320 mm**.
Précision de réglage: 0,01 mm par trait de graduation / 0,002 mm ∅ au moyen d'un vernier.
Utilisation:
Pour outils d'alésage avec ∅ queue 16 mm et semelles d'alésage de finition. Barres d'alésage et porte-plaquettes avec plaquette ISO adaptée type **CC..0602.**
Livraison:
1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.): 237630 ∅ 9,75 – 15,1 mm (30 mm) ;
237632 ∅ 14,75 – 20,1 mm (51 mm) ;
237634 ∅ 19,75 – 25,1 mm (72 mm) ; 237636 ∅ 24,75 – 30,1 mm (82 mm) ;
237640 ∅ 29,75 – 48,1 mm (85 mm) ; 237642 ∅ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 pont: 237647 pour extension du ∅ de 86 à 164 mm.
1 porte-plaquettes pour le pont: 237564 06
1 plaquette: 260052 réf. CU7010 (CCMT 060204)
Pièce(s) de rechange:
vis pour plaquette 219830.
Recommandation(s):
De préférence avec plaquettes 237695 et 237696.

Description technique

Type d'attachement	HW63
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche