Garant

Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée, 5×D, ∅ DC m7: 26mm

Données de commande

N° commande	234015 26
GTIN	4045197697233
Classe d'article	21S

Description

Exécution:
Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.
Tolérance d'alésage: –0,1 / +0,35 mm
Description:
Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5×D.
Adapté(s) pour:
Plaquettes SOGX 080407.
Recommandation(s):
Au début du perçage, réduire l'avance à 70 %.
Remarque(s):
Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	239700 8IP (1,3 Nm)
Long. utile L_1	130 mm
Code ISO plaquette	SOGX 080407
Nombre de dents Z	1
∅ queue D_s	32 mm
Long. queue L_s	60 mm

Série	Perceuse électrique
∅ nom. D	26
Limite de réglage maximum V_{max}	0,25 mm
Longueur de col L_A	151 mm
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6535
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6640
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB630
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6810
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	5×D
Queue	ISO 9766
Application de perçage	Centrage sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,3 Nm	211750 1,3
Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte 8IP	239700 8IP
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP