KOMET

Jeu d'outils MicroKom BluFlex® 2, ∅ plage d'alésage: 6-125 mm

Données de commande

N° commande	238394 6-125
GTIN	4047109222762
Classe d'article	27G

Description

Livraison:
1 porte-plaquettes de chaque: M05 20101
M05 20151
1 pont: M05 80101
1 corps cranté: M05 90100
1 pièce de remplissage: M05 90501
1 barre d'alésage de chaque: B05 20100 réf. ∅ 6 – 10 mm
B05 20140 réf. ∅ 10 – 14 mm
B05 20180 réf. ∅ 14 – 18 mm
B05 20220 réf. ∅ 18 – 22 mm
B05 20260 réf. ∅ 22 – 26 mm
4 plaquettes: TOGX 090204EN-14 BK60 W57 14140.0460
2 plaquettes de chaque: TOGX 140304EN-14 BK60 W57 26140.0460
TOGX 06T102EN-14 BK60 W57 04140.0260
WOHX 02T001EL-G12 BK6440 W00 04120.016440
1 clé à drapeau de chaque: L05 01110 ; L05 01120 ; L05 01240 ; L05 01260.
Arrosage interne: oui

Description technique

∅ plage de broche	6 - 125 mm
Queue	ABS
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

Accessoires

Pont pour MicroKom® hi.flex et MicroKom BluFlex® 2 ∅ plage de broche 120-155 mm	238395 120-155