hagnleone LIGHTING

Lampe pour local de travail Planonlight LED, Puissance absorbée: 30W

Données de commande

N° commande	081350 30
GTIN	2050001688927
Classe d'article	04E

Description

Exécution:
Lampe pour locaux de travail révolutionnaire intégrant la toute nouvelle technologie LED. **Intensité lumineuse pratiquement doublée** comparé aux systèmes d'éclairage actuels, avec une **netteté de contour et de contraste maximale**.
Grâce à sa **hauteur extrêmement faible de 28 mm**, la lampe PLANONLIGHT LED st peu encombrante et s'utilise presque partout.

- **Eclairage maximal sur toute la surface.**
- **Puissance lumineuse très élevée en qualité lumière du jour, dès lors absence de reflets, de scintillement et d'effets stroboscopiques.**
- **Variateur de lumière progressif (transformateur non fourni).**
- **Etanche (IP68), y compris aux émulsions agressives (IP69K).**
- **Nettoyage ultra-simple – surface lisse et faible température de surface (max. 10 °C au-dessus de la température ambiante).**
- **Sans aucun entretien.**
- **Certification selon les normes UL– pour une utilisation internationale.**
- **Installation ultérieure aisée, montage par l'utilisateur.**
- **Raccordement directement via le connecteur M12 de la machine ou le câble de raccordement fourni**

Fonctionnement:

IP69K: Protection contre la pénétration d'eau sous pression (étanchéité à l'eau sous pression) et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.
Remarque(s):
Tension de fonctionnement 24 V c.c. – le raccordement direct au secteur (230 V/50 Hz) détruit la lampe!
Raccordement au secteur via un transformateur 081375.

Description technique

Poids	2600 g
Puissance absorbée	30 W
Ampoule	Module LED
Flux lumineux	2800 lm
Angle de départ fixe	120 degré
Plage de températures	-20 - 55 °C
Hauteur totale	28 mm
Tension nominale	230 V
Température de couleur	6500 K
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Largeur totale	97 mm
Longueur totale	641 mm
Zone ATEX	aucune
Indice de protection IP	IP 69K
Référence fabricant	20292
Type de produit	Lampes pour machine

Accessoires

Transformateur à intensité variable 230 V / 24 V 100 W	081376
Support pour PLANONLIGHT LED avec rotule	081380
Transformateur pour PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375