KOMET

Porte-outils de tournage UniTurn® KOMET, utilisation en position fixe (sans barre d'alésage), Ø de queue d / Ø d'alésage d1: 12/8mm



Données de commande

N° commande	240100 12/8
GTIN	4047109019348
Classe d'article	24S

Description

Utilisation:
Pour l'alésage et l'usinage de gorges intérieures au tour.

Description technique

Hauteur serrage b	11 mm
Longueur a	8 mm
Queue ∅ d	12 mm
Longueur totale L_{tot}	70 mm
Longueur l_2	45 mm
∅ alésage d_1	8 mm
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-plaquettes