Hoffmann Group

Garant

Barre d'alésage, carbure, Gauche, ∅ queue / dim. plaquette: 8/06mm

Données de commande

N° commande	260017 8/06
GTIN	4045197651884
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	6 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
∅ pré-perçage min. D_{min}	10 mm
Code ISO porte-outils	E08K SCLCR/L06
Longueur de tête L_1	10 mm
Déport L_3	5 mm
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L_2	7,6 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
∅ queue D_s	8 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500