LOCTITE

Fibre d'étanchéité pour filets, 160 m, ID fabricant: 55

Données de commande

N° commande	083312 55
GTIN	4002872013986
Classe d'article	04L

Description

Exécution:
Les produits d'étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d'étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l'air, à l'eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un **contact de surface complet** garantit une **étanchéité à 100%.** Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l'aide d'un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n'obstruent pas les filtres ni les clapets.
Fibres d'étanchéité pour filetages, ne polymérisent pas, étanchéité immédiate, agrément DVGW / KTW, WRC.
Utilisation:
Fibre d'étanchéité pour filets pour plastiques et métaux dans le domaine du chauffage et du sanitaire.
Remarque(s):
Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyants universels 083391 et 083392.

Description technique

Référence fabricant	LOCTITE 55

Pour tailles de filetages en pouces	4 pouce
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M110
Plage de températures	-55 - 130 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	59 mois
pour matériau	Plastique
pour matériau	Métal
Longueur	160 m
Couleur	blanc
Température de stockage	8 - 21 °C
Base chimique	PA multifilament
Propriété	pas de durcissement
Classe de résistance	Faible
Attribut des noms de produit	160 m
Type de produit	Rubans d'étanchéité