Garant

Mini-barre d’alésage, carbure, à droite, Longueur de col L1 / dim. plaquette d: 50/6mm

Données de commande

N° commande	270006 50/6
GTIN	4045197560032
Classe d'article	21V

Description

Exécution:
Queue en carbure générant peu de vibrations avec tête en acier brasée et assise de plaquette trempée.
- **Plaquette en carbure vissée à l'avant, transmission de force précise grâce aux rainures d'entrainement en bout.**
- **Changement de plaquette aisé.**

Remarque(s):
Uniquement pour alésage et chanfreinage!

Description technique

Longueur de tête L_1	50 mm
Vis pour plaquette	279815 10
Taille plaquette	06 mm
Longueur totale L	115 mm
Hauteur de serrage L_2	11,5 mm
Série	Mini
∅ queue D_s	12 mm
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Vis de blocage Type 10	279815 10
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500
PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8