Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 16/11mm

Données de commande

N° commande	261313 16/11
GTIN	4045197653864
Classe d'article	21T

Description technique

Taille de queue	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Code ISO porte-outils	SVJCR/L 1616H11
Largeur fonctionnelle L_4	20 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Longueur de tête L_1	21,5 mm
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	100 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500