Garant

Barre d’alésage, droite, Longueur de col / dim. plaquette L: 120/16mm

Données de commande

N° commande	272171 120/16
GTIN	4045197430700
Classe d'article	21W

Description

Livraison:
Avec sous-plaquette 1,5°.

Description technique

Déport L_3	13,4 mm
Vis pour plaquette	279810 2
Taille plaquette	16 mm
∅ pré-perçage min. D_{min}	24 mm
Longueur totale L	180 mm
Arrosage interne	oui
Sous-plaquette 1,5°	272620 1,5
Vis pour sous-plaquette	279824 1
∅ queue D_S	20 mm
Largeur de collet L_4	20 mm
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Barre d’alésage

Accessoires

Vis de serrage	272500
Vis de serrage Type 2	279810 2
Vis pour sous-plaquette Type 1	279824 1
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500
PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10