Garant

# Barre d’alésage, Gauche, Longueur de col / dim. plaquette L: 120/16mm

## Données de commande

| | |
|---|---|
| N° commande | 272172 120/16 |
| GTIN | 4045197430724 |
| Classe d'article | 21W |

## Description

**Livraison:**
**Avec sous-plaquette 1,5°.**

## Description technique

| | |
|---|---|
| ∅ pré-perçage min. $D_{min}$ | 24 mm |
| Déport $L_3$ | 13,4 mm |
| Taille plaquette | 16 mm |
| Vis pour plaquette | 279810 2 |
| Longueur totale L | 180 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Vis pour sous-plaquette | 279824 1 |
| Sous-plaquette 1,5° | 272630 1,5 |
| ∅ queue $D_S$ | 20 mm |
| Largeur de collet $L_4$ | 20 mm |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Type de produit | Barre d’alésage |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| Vis de serrage | 272500 |
| Vis de serrage Type 2 | 279810 2 |
| Vis pour sous-plaquette Type 1 | 279824 1 |
| Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659957 500 |
| PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX10 | 674248 TX10 |