mato

Tuyau métallique flexible avec raccord coulissant, Raccord fileté: 1/8

Données de commande

N° commande	083588 1/8
GTIN	4016553256692
Classe d'article	08H

Description

Adapté(s) pour:
Pompes de graissage 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.
Longueur totale: 300 mm

Description technique

Raccord fileté	1/8
Pression d'éclatement tuyau	1000 bar
∅ tuyau	9 mm
Longueur totale	300 mm
Type de produit	Tuyau