Perceuse à une vitesse, Type: HDE13RQX

Données de commande

N° commande	075210 HDE13RQX
GTIN	4002395241576
Classe d'article	03M

Description

Exécution:
Perceuse à main Milwaukee –
- **Perceuse 13 mm, avec couple de 94 Nm.**
- **Commande électronique de la vitesse de rotation.**
- **Verrouillage de broche FIXTEC pour changement de foret rapide.**
- **Carter d'engrenage robuste, entièrement isolé.**
- **Système de changement rapide de câble QUIK-LOK.**

Avantage(s):
Câble QUIK-LOK.
Livraison:
Avec mandrin à serrage rapide métallique 1,5 – 13 mm, poignée supplémentaire, câble QUIK-LOK (4 m), HD-Box.

Description technique

Poids	2 kg
∅ perçage hélicoïdal max. dans le bois	38 mm

Référence fabricant	HDE13RQX
Puissance absorbée	950 W
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s^2
Rotation gauche/droite	oui
Capacité de serrage du mandrin	1,5 - 13 mm
∅ perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Attachement pour mandrin porte-forets	1/2 pouce – 20 UNF
Plage de vitesses de rotation	0 - 850 min^{-1}
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
pour matériau	Acier
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Type de produit	Perceuse