mato

Pompe de graissage à levier, 400 g

Données de commande

N° commande	083571
GTIN	4016553061340
Classe d'article	08H

Description

Exécution:
Modèle de haute qualité pour l'industrie avec fixation progressive de la tige du piston. Graisse en vrac (500 cm^3) ou cartouche (400 g).
Norme:
DIN 1283
Livraison:
Avec tuyau métallique flexible et agrafe hydraulique à 4 mâchoires.

Description technique

Pression d'essai	800 bar
Pression de service	400 bar
Raccord fileté du flexible	R1/8 pouce
Contenu	400 g
Attribut des noms de produit	400 g
Type de produit	Pompes de graissage

Accessoires

Cartouche de graisse multi-usages pourPompes de graissage standard Type PLUS	083590 PLUS
Tuyau métallique flexible avec raccord coulissant Raccord fileté 1/8	083588 1/8
Cartouche de graisse multi-usages pourPompes de graissage standard Type UNI	083590 UNI
Raccord rigide avec agrafe universelle Raccord fileté 1/8	083583 1/8
Agrafe hydraulique à 4 mâchoires Raccord fileté 1/8	083589 1/8
Agrafe hydraulique à 4 mâchoiressafeLOCK Raccord fileté 1/8	083596 1/8
Tuyau métallique flexible avec agrafe hydraulique à 4 mâchoires Raccord fileté 1/8	083586 1/8
Raccord rigide avec agrafe pointue Raccord fileté 1/8	083584 1/8