Rubans adhésifs textiles, noir, Largeur×longueur (mm×m): 48X50

Données de commande

N° commande	083601 48X50
GTIN	4042448392961
Classe d'article	08M

Description

Exécution:
Le ruban **tesa® 4662 duct tape** présente un excellent pouvoir adhésif, même sur des surfaces rugueuses et poussiéreuses. Il est résistant à l'eau, souple et flexible. Idéal pour étanchéifier des tuyaux et conduites ainsi que pour les applications de maçonnerie et de crépissage. Il se déchire facilement à la main dans le sens longitudinal et transversal.
Remarque(s):
La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Description technique

Longueur	50 m
Largeur	48 mm
Epaisseur	0,23 mm
Couleur	noir
Référence fabricant	duct tape 4662

Finesse de la toile	27 mesh
résiste à des températures jusqu'à	95 °C
Température de stockage	15 - 35 °C
Masse adhésive	Caoutchouc naturel
Humidité de l'air du local de stockage	50 - 70 %
Matériau support	Tissu
Type de ruban adhésif	une face
Support présent	non
Particularité	hydrofuge
Particularité	souple
Particularité	découpable à la main
Extensibilité	18 %
Résistance à la traction	3 N/mm
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,44 N/mm
Utilisation	Fixer
Utilisation	Etanchéifier
Utilisation	Attacher
Utilisation	Fixer
Utilisation	Emballer
Utilisation	Coller
Attribut des noms de produit	noir
Type de produit	Ruban adhésif