Ruban isolant autocollant, Largeur×longueur (mm×m): 19X9

Données de commande

N° commande	083655 19X9
GTIN	7891040003860
Classe d'article	08M

Description

Exécution:
Le ruban adhésif **3M Scotch® 23** en éthylène-propylène-caoutchouc résiste à l'ozone, est compatible avec tous les matériaux de gaine de câble et présente d'excellentes propriétés diélectriques.
Remarque(s):
La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Description technique

Largeur	19 mm
Epaisseur	0,76 mm
Longueur	9 m
Extensibilité	1000 %
Couleur	noir
Référence fabricant	Scotch® 23

Type de ruban adhésif	une face
Utilisation	Isoler
Utilisation	Etanchéifier
Humidité de l'air du local de stockage	50 - 60 %
Matériau support	Ethylène-propylène-caoutchouc
Particularité	Résistant aux UV
Particularité	résistant aux intempéries
Particularité	résistant à l'humidité
Température de stockage	20 - 23 °C
Durée de conservation minimum	5 mois
résiste à des températures jusqu'à	90 - 130 °C
Résistance à la traction	1,4 N/mm
Support présent	oui
Type de produit	Ruban adhésif