Ponceuse à bande GI, Type: 790202

Données de commande

N° commande	077613 790202
GTIN	2050001676764
Classe d'article	03H

Description

Exécution:
Gamme de ponceuses à bande GI de GRIT pour répondre aux exigences élevées de l'industrie: **Robuste**, et équipée de **moteurs extrêmement puissants**.
- **Rentabilité élevée grâce à une capacité d'enlèvement de matière optimale.**
- **Moteur puissant de 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Système de fixation de bande breveté.**
- **Grande sécurité de travail: butée, interstice de ponçage et protection oculaire réglables individuellement.**

Module de base pour le ponçage à bande industriel.
- **Maniement aisé, vibrations réduites.**
- **Avec vitesse de rotation constante pour un excellent enlèvement de copeaux.**
- **Possibilité de raccordement à une installation d'aspiration centrale prévue.**

Utilisation:
Avec les pieds de machine 077614 comme **ponceuse à bande,** avec les **modules d'extension pour le ponçage radial, longitudinal, de surfaces, Centerless ainsi que pour l'ébavurage.**
Livraison:
Avec fiche CEE (16 A), 1 bande abrasive.
Remarque(s):
Bandes abrasives, voir 558310 et suiv. et 558453-56.

Description technique

Vitesse de rotation max. 2ème vitesse	3000 min^{-1}

Référence fabricant	GI 75 2H
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse	1500 min^{-1}
Largeur de bande	75 mm
Poids	65 kg
Longueur ruban	2000 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Ponceuses à bande

Accessoires

Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 120	558310 120
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 60	558453 60
Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 60	558310 60
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 60	558454 60
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 80	558453 80
Pied de machine Type 99001004	077614 99001004
Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 80	558310 80
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 120	558453 120
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 120	558454 120
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 36	558456 36
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 80	558454 80
Pied de machine Type 99001003	077614 99001003
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 36	558453 36
Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 40	558310 40
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 36	558454 36