Ponceuse pour tubes, Type: 72211351

Données de commande

N° commande	077715 72211351
GTIN	4014586853826
Classe d'article	03F

Description

Exécution:
Ponceuse pour tubes avec vitesse de coupe élevée et **capacité d'enlèvement de matière très élevée.** Idéale pour l'**usinage de tuyaux et coudes** – nettoyage, élimination de couleurs de revenu, ponçage de cordons de soudure jusqu'aux préparatifs de polissage et le polissage jusqu'au poli miroir. Plage de vitesses de rotation réglable de manière variable pour les bandes abrasives, non tissé et de polissage. **Guidage de bande optimisé.** Pour tubes en acier inoxydable ∅ 8–80 mm.
Livraison:
Bandes abrasives 2×10 pièces 20×815 mm P120/P180, 2× 10 pièces 40×815 mm P120/P180, 5 bandes nylon 20×820 mm très fines, valise à outils en plastique.
Remarque(s):
Bandes sans fin toile abrasive, voir à partir du code art. 558011.
Emballage: Valise
Référence fabricant: RS 17-70 E
Puissance absorbée: 1200 W
Largeur de bande: 20 / 40 mm
Longueur ruban: 815 mm
∅ tuyau usinable: 8 - 80 mm
Poids: 4,2 kg

Description technique

Référence fabricant	RS 17-70 E
Puissance absorbée	1200 W
Type	72211351
Largeur de bande	20 / 40 mm
∅ tuyau usinable	8 - 80 mm
Vibrations maximales suivant EN	4 m/s^2
Longueur ruban	815 mm
Poids	4,2 kg
Vitesse maximale du ruban	22 mm/s
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Emballage	Valise
Type de produit	Meuleuse de tuyaux

Accessoires

Bande abrasive Corindon normal (A) KK711T Grain 120	558010 120
Bande abrasive Corindon normal (A) KK711T Grain 180	558010 180
Bande abrasive Corindon normal (A) KK711T Grain 40	558010 40
Bande abrasive Corindon normal (A) KK711T Grain 60	558010 60
Bande abrasive Corindon normal (A) KK711T Grain 80	558010 80
Bande abrasive Corindon normal (A) KK711T Grain 120	558011 120
Bande abrasive Corindon normal (A) KK711T Grain 180	558011 180
Bande abrasive Corindon normal (A) KK711T Grain 40	558011 40
Bande abrasive Corindon normal (A) KK711T Grain 60	558011 60
Bande abrasive Corindon normal (A) KK711T Grain 80	558011 80
Bande abrasive Corindon normal (A) KK711T Grain 120	558012 120
Bande abrasive Corindon normal (A) KK711T Grain 180	558012 180
Bande abrasive Corindon normal (A) KK711T Grain 40	558012 40
Bande abrasive Corindon normal (A) KK711T Grain 60	558012 60

Bande abrasive Corindon normal (A) KK711T Grain 80	558012 80