Mahr

Pied à coulisse numérique IP67 avec sortie de données, Plage de mesure: 300mm

Données de commande

N° commande	412742 300
GTIN	4059192002268
Classe d'article	43A

Description

Exécution:
Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible. Système de mesure inductif, étanche à l'eau. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d'éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande. Surfaces de mesure finement rodées. Sans jauge de profondeur.
Fonctionnement:
IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.
Livraison:
Avec 1 pile 08 1560 réf. CR2032.
Accessoire(s):
Câble de données 49 8940.

Description technique

Guidage	Glissières surélevées
Etalonnage	A1
Arrêt automatique	oui
Autonomie	env. 3 ans
Longueur de bec	64 mm
Lecture commutable	mm / pouce

Norme	ISO 13385
Lecture	0,01 mm
Lecture	0,0005 pouce
Plage de mesure	0 - 300 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE	±0,04 mm
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface USB
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempé
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021010 300
EtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021000 300

Accessoires

Câble de connexionsimplex avec touche de données Type R2	498940 R2
	498940 USB2

Câble de connexionsimplex avec touche de données Type USB2	
Câble de connexionsimplex avec touche de données Type D2	498940 D2
Couvercle de compartiments à piles	412235
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Coffret en plastique Type MS300	412470 MS300