Niveau laser, Longueur: 240mm

Données de commande

N° commande	468460 240
GTIN	4007368096207
Classe d'article	46O

Description

Exécution:
Robuste boîtier en aluminium avec laser 3 points, perpendiculaires les uns par rapport aux autres. La précision des fioles et du laser par rapport à la surface de mesure est de 0,2 mm/m. La semelle comprend 4 puissants aimants. Surface d'appui avec arête de référence laser (arête = centre du laser).
Utilisation:
Pour un ajustement, un marquage et un nivellement rapides.
Livraison:
Avec plaque d'ajustage pour support irrégulier. 3 piles 081561 réf. LR3.

Description technique

Largeur	25 mm
Longueur	240 mm
Classe de laser	2
Filetage pour support	1/4 UNC pouce
Portée	30 m
Hauteur	44 mm
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3

Nombre de piles incluses	3
Erreur admissible	0,2 mm/m
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Métrologie	analogique
Type de produit	Niveau à bulles

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3