hanhart 1882

Chronomètre numérique Spectron

Données de commande

N° commande	469624
GTIN	2050001692559
Classe d'article	46R

Description

Exécution:
Ecran LCD, hauteur 7/5 mm à 6/7 chiffres (haut/bas). Plage d'affichage: 9999,99 min / 99999,99 min (haut/bas). Incrément numérique1/100min. ,1/100s, compatible REFA.
Fonctionnement:
· **Départ / arrêt / remise à zéro.**
· **Addition / division / double mesure.**
· **Journée (2×12 heures a.m. / p.m.).**
Avec fonctions division / tour / addition / compte à rebours / mémoire avec analyse, recherche accélérée et affichage de la date.
Livraison:
Avec cordon, 1 pile 081561 réf. LR3.

Description technique

Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles

Métrologie	numérique
Etalonnage	N1
Type de produit	Chronomètres

Services

EtalonnageChronomètres Type U	029100 U

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3